

Szafa suszarnicza

DC6-4

Szafy suszarnicze nie wykonują żadnej czynności mechanicznej i służą jedynie do wydajnego suszenia dużych rzeczy, np. ubrań roboczych/kombinezonów/rękawic oraz butów, a także rzeczy delikatnych, np. z jedwabiu lub lnu



Ludzie na pierwszym miejscu

- Ergonomiczna konstrukcja – wygodne umiejscowienie uchwytu i panelu sterowania, możliwość obsługi przez osoby niepełnosprawne
- Łatwa praca dzięki 2 automatycznym programom suszenia, które zatrzymują się zaraz po wysuszeniu wsadu
 - Wypukłe napisy
 - Izolowane drzwi – cicha praca i trwała konstrukcja
 - 30 rozszerzanych wieszaków ułatwiających załadunek/rozładunek
 - Elastyczna instalacja dzięki regulowanym nóżkom
 - Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi – zawiasy z lewej lub z prawej strony



Wyjątkowa wydajność

- Oszczędność czasu w porównaniu z suszeniem na płasko lub na sznurze. Drzwi można otwierać na krótko bez zatrzymywania procesu suszenia

Bezpieczeństwo

- Opcja uruchomienia zabezpieczenia przed obsługą przez dzieci

Akcesoria

Półka do suszenia butów.

Wieszak na rękawice – do suszenia rękawiczek, kapeluszy itp.

- Półka na buty: 988704087, 432730568
- Wieszak na rękawice: 988704085, 432730569



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe dane techniczne ¹		DC6-4
Nominalna pojemność	kg	4
Odparowywanie	g/ min.	19
Czas suszenia	min	105
Pobór energii	kWh	1,5
Energia na wsad	kWh/kg	0,6
Energia/ odparowywanie wody	kWh/l	1,27

1. Przy pojemności znamionowej i 4 kg w 100% bawełnianego wsadu o początkowej wilgotności 50% suszonego do 0%

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Urządzenia z podgrzewaniem elektrycznym	230 V 1 ~	50/60	1,5	1,5	10

Przyłącza		DC6-4
Wylot powietrza	ø mm	100
Odprowadzane powietrze	m ³ /h	50
Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu ¹	dB(A)	58/43
Waga		
	netto, kg	56
1. Panel obsługi		2. Wylot powietrza ²

1. Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

2. Podłączony do dostarczonego w komplecie przerywacza ciągu oraz węża.

Panel przedni i panele boczne są w kolorze srebrnoszarym, a uchwyt jest granatowy.

