

Vakuum-Bügeltische

FIT2A, FIT2B



Modell FIT2A abgebildet

Merkmale und Vorzüge

- Beheizt, um die Arbeitsfläche trocken zu halten
- Utility-Form für allgemeine Zwecke
- Integrierter Vakuumlüfter fixiert das Kleidungsstück und trocknet das Gewebe nach dem Bügeln
- Elektrisches Dampfbügeleisen mit Abscheider, vielseitig einsetzbar (nur für FIT2B erhältlich)
- Integrierter Kessel für einfache Installation (nur für FIT2B erhältlich)

Zusatzausstattungen

- Elektrisches Dampfbügeleisen mit Abscheider (nur für FIT2A erhältlich)
- Freistehender Kessel für einfache Installation (nur für FIT2A erhältlich)
- Kalt-Detachierpistole(n) zum Entfernen von Flecken
- Dampfpistole zum Entfernen von Flecken
- Dampf-/Luftpistole zur Entfernung von Flecken
- Manschettenarm zum Bügeln schwieriger Formen
- Detachierarm zum Detachieren
- Portal zum Halten der Bügelschläuche
- Bügeleisen-Ausgleichsgewicht reduziert Ermüdung des Bedieners
- Leuchte zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Elektrische Anschlüsse		FIT2A	FIT2B
Spannung			
208-240 V 1 AC 50/60 Hz	kW	0,85	-
208-240 V 3 AC 50/60 Hz	kW	-	5,6
380-415 V 3/3N AC 50/60 Hz	kW	-	5,6

Dampf-, Luft- und Vakuumanschluss		FIT2A	FIT2B
Dampf	DN	10	-
Empfohlener Dampfdruck	kPa	400 - 600	200-250
Dampfverbrauch	kg/h	4	-
Kondensat	DN	15	-
Wasserzulauf	ø mm	-	12
Kesselablauf	DN	-	10
Druckluft	DN	8	-
Empfohlener Luftdruck	kPa	500-700	600-700
Luftverbrauch	l/min	300	300
Vakuumausslass	ø mm	100	100

Versanddaten ¹			
Gewicht	Nettogewicht, kg	70	105
	Holzversschlag, kg	100	135
	in Box, kg	140	175

1. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

Abmessungen in mm		FIT2A	FIT2B
A		1520	1600
B		435	470
C		920	920
1. Bedienfeld		6. Kesselablauf	
2. Elektrischer Anschluss		7. Wasserzulauf	
3. Dampfanschluss		8. Vakuumausslass	
4. Kondensat			
5. Luftanschluss			

