

Vakuum-Bügeltische

FIT3A, FIT3B



Merkmale und Vorzüge

- Beheizt, um die Arbeitsfläche trocken zu halten
- Utility-Form für allgemeine Zwecke
- Integrierter Vakuumlüfter fixiert das Kleidungsstück und trocknet das Gewebe nach dem Bügeln
- Höhenverstellbar

Zusatzausstattungen

- Elektrisches Dampfbügeleisen mit Separator
- Integrierter Kessel für einfache Installation
- Dampfpistole zum Entfernen von Flecken
- Dampf-/Luftpistole zur Entfernung von Flecken
- Leuchte zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Gelenkarm mit Ärmel-Bügelform
- Gelenkarm mit beheizter Ärmel-Bügelform
- Schwenkarm mit Detachierform plus Auffangbehälter für Flüssigkeiten
- Leuchte zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Elektrische Anschlüsse		FIT3A	FIT3B
Spannung			
230 V 1/N AC 50 Hz	kW(A)	2,4 (16)	2,7 (16)
208-240V 1 AC 60 Hz	kW(A)	2,4 (16)	2,7 (16)
Spannung, eingebauter Kessel (3,3 kW)			
400 V 3/N AC 50 Hz	kW(A)	5,7 (10)	6,0 (10)
208-240V 3 AC 60 Hz	kW(A)	5,7 (10)	6,0 (10)

Versanddaten ¹			
Gewicht	Nettogewicht, kg	56	62
	Holzversschlag, kg	71	77
Versandvolumen	m³	0,53	0,76

1. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

Abmessungen in mm	FIT3A	FIT3B
A	1390	1630
B	540	635
C	750-930	750-930
D	1100	1300
E	1290	1490
F	1020	1230
G	380-560	380-560
H	400	500
I	350	350
J	1000 (1200)	1000 (1200)
1. Bedienfeld		2. Elektrischer Anschluss

