

Lavacentrifuga

H7-105

Caratteristiche e vantaggi

- **Intelligent control offre:**
 - Display ampio e manopola per una facile selezione dei programmi
 - Selezione della lingua
 - Creazione di nuovi programmi tramite il PC con il Laundry Program Manager e trasferimento degli stessi alle macchine attraverso una chiavetta USB
 - Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo. (Disponibile sui programmi generali)
 - Utilizzando lo strumento Laundry Program Manager puoi modificare e creare nuovi programmi per adattarti alle esigenze della tua attività
- Bassi consumi di acqua ed energia – vedere tabella seguente
- Vaschetta dei detersivi a quattro scomparti per il dosaggio manuale di detersivi liquidi o in polvere
- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Sportello con guarnizione e robuste cerniere per il funzionamento con carichi pesanti
- Acciaio inossidabile e zincato in tutte le parti vitali per una protezione anticorrosiva elevata
- **Solidità comprovata:**
 - Potenza al massimo la forza centrifuga, garantendo un'efficace rimozione dell'acqua e un notevole risparmio nell'asciugatura
 - Riduce al minimo le sollecitazioni, assicurando un funzionamento senza problemi e una maggiore durata della macchina
 - Riduce le vibrazioni, consentendo di installare la macchina ovunque



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Pannello frontale in acciaio inossidabile
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera
- Pompa di scarico

Caratteristiche tecniche principali		H7-105	
Capacità massima, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	11/25	
Volume del cesto	litri	105	
Diametro del cesto	ø mm	595	
Centrifuga	giri/min.	1165	
Fattore G		400	
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	10,0	
Alternative di riscaldamento con altre fonti energetiche	elettricità, kW	3,0 / 7,5 ¹	
	vapore	x	
	senza riscaldamento	x	
Dati di consumo "Normale 60 °C" Economia²		El	Vapore ³
Tempo totale	min.	48	48
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	74+17	91+0
Consumo energetico (motore/riscaldamento/acqua calda)	kWh	0,25/0,5/1,1	0,25/-
Consumo di vapore	kg	-	2,4

1. Requisito speciale, disponibile su richiesta.

2. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.

3. In base alla pressione del vapore.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.

Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 1/1N~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	16/32/50
	220-240 V 3~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/20/25
	380-415 V 3/3N~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/16/16
	440 V 3~	50/60	7,5/10,0	7,6/10,1	16
	480 V 3~	60	10,0	10,1	16
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N~	50/60	¹	1,1	10
	380-480 V 1~ ²	50/60	¹	1,1	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.
2. Predisposto per 3~

Allacciamento acqua e vapore ¹		H7-105
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200–600
Capacità a 300 kPa	l/min.	20
Valvola di scarico	ø mm	50/75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300–600
Alimentazione del detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	19,4
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	2,5 ± 0,5
Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga ²	dB(A)	76/62
Potenza/livello di pressione sonora in fase di lavaggio ¹	dB(A)	61/46
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		5
Dati sulla spedizione ³		
Peso	netto, kg	202
Volume di spedizione	m ³	1,02
Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x
1. Pannello di controllo 2. Apertura sportello ø 365 mm 3. Vaschetta del detersivo 4. Acqua fredda 5. Acqua calda 6. Acqua fredda/calda o Acqua riutilizzata alla pressione di rete (opzione)	7. Acqua riutilizzata da serbatoio/pompa o Alimentazione di detersivo liquido 8. Scarico 9. Alimentazione di detersivo liquido 10. Allacciamento elettrico 11. Allacciamento vapore	

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

