

# Vaskemaskine

## WH6-27



### Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



#### Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

Compass Pro® mikroprocessoren har:

- Let programvalg
- Sprogvalg
- Knapper til hurtigvalg og tilvalg af de mest anvendte vaskeprogrammer og tilvalgsfunktioner
- Vaskeprogrampakker optimeret til Economy, Performance og Time



#### Langsigtede besparelser

Innovative funktioner designet til at give det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel, de sparer tid og penge og er i god tråd med en bæredygtig livsstil

- Automatic Savings (Automatiske besparelser) Maskinen vejer tøjet og justerer vandniveauet efter fyldningen for at spare vand og energi ved mindre end hele fyldninger
- Power Balance (Effektbalance) måler, korrigerer ubalancen og justerer G-kraften i realtid og maksimerer dermed vandudtømningen og sparer både penge og tid i tørringsprocessen



#### Fuld kontrol

Monitorering af udstyrets status og ydelse fra alle mulige steder giver mulighed for at handle og forbedre forretningen

- Vaskemaskiner som kan sluttes til OnE Laundry, den personlige assistent til hygiejvalidering, processtyring og indtægtskontrol



#### Global avanceret hygiejne

Global avanceret hygiejneprogrampakke<sup>I</sup> med dokumenteret log 6 reduktion<sup>II</sup> desinfektion af tekstiler via vaskeprocessen opfylder kriterierne for alle lokale, godkendte standarder



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

I. Programmer tilgængelige i standardbiblioteket for alle produkter med undtagelse af produkter til specialområder, hvor vandtemperaturen ikke kan kontrolleres.

II. Log 6 reduktion svarer til 99,9999% reduktion af viral smitsomhed. Effektiviteten af reduktionen af SARS-CoV-2 og andre patogener i processen er bekræftet af RISE Research Institutes of Sweden AB på basis af laboratoriedata fra Electrolux Professional.

## Primære tilvalgsfunktioner

- Besparelser på kemikalier ved hjælp af Efficient Dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilslutning til booking-/betalingssystem eller møntautomat

Hovedspecifikationer		WH6-27			
Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:9	kg/lb	27 / 60			
Tromlevolumen	liter	240			
Tromlediameter	ø mm	795			
Centrifugering	rpm	1007			
G-faktor		450			
Standardopvarmningsalternativer	elektricitet, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	damp	x			
	ikke-opvarmet	x			
<b>Forbrugsdata "ECO 60°C"<sup>1</sup></b>		EI		Damp <sup>2</sup>	
		Hel fyldning, 27 kg	Halv fyldning, 12 kg <sup>3</sup>	Hel fyldning, 27 kg	Halv fyldning, 12 kg <sup>3</sup>
Samlet tid	Min.	60	57	60	57
Vandforbrug (koldt+varmt)	liter	161+10	76+5	171+0	81+0
Energiforbrug (motor/opvarmning/varmt vand)	kWh	0.55/3.2/0.55	0.55/1.7/0.25	0.55	0.55
Dampforbrug	kg	-	-	5.6	2.90
Restfugtighed	%	45	46	45	46

1. Vandtemperatur 15°C koldt vand og 65°C varmt vand.

2. Afhængigt af damptryk.

3. Programmer med AS.

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmingsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Eloppvarmet	220-230V 3~	50/60	19,1	19,8	63
	220-240V 3~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	63/63
	380-400V 3N/3~	50/60	19,1	19,8	32
	380-415V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	32/35
	440V 3~	50/60	21,0/23,0	21,7/23,7	32/32
	480V 3~	60	22,8/23,0	23,5/23,7	32/32
Uopvarmet/ dampopvarmet	208-240V 1/1N~	50/60	1	2,6	16
	380-480V 1~ <sup>2</sup>	50/60	1	2,6	10

1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.  
2. Forberedt til 3~

Tilslutning til vand og damp <sup>1</sup>	WH6-27	
Vandventiler	DN	20
Vandtryk	kPa	200-600
Kapacitet ved 300 kPa	l/min	60
Afløbsventil	ø mm	75
Afløbskapacitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptryk	kPa	300-600
Tilførsel af flydende sæbe		5

Krav til gulv		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	16,8
Gulvbelastning ved maks. centrifugering	kN	5,2 ± 1,0

Lydniveauer		
Lydstyrke/lydtryksniveau ved centrifugering <sup>2</sup>	dB(A)	83/68
Lydstyrke/lydtryksniveau ved vask <sup>2</sup>	dB(A)	64/48

Varmeudledning	
% af installeret effekt, maks.	5

Forsendelsesdata <sup>3</sup>		
Vægt	netto, kg	425
Forsendelsesvolumen	m <sup>3</sup>	1,82

Tilbehør	
Stålsokkel	x
Slangesæt til vand eller damp	x
Frugfilter	x

- |  |   |
|--|---|
| 1. Betjeningspanel   | 8. Genbrugsvand fra tank/pumpe eller tilførsel af flydende sæbe |
| 2. Lugeåbning ø 435 mm                                       | 9. Udtømning  |
| 3. Vaskemiddelbeholder                                       | 10. Tilførsel af flydende sæbe                                  |
| 4. Koldt/varmt vand (vaskemiddelbeholder)                    | 11. Eltilslutning   |
| 5. Koldt vand  | 12. Tilslutning af damp   |
| 6. Varmt vand  |   |
| 7. Koldt/varmt vand eller genbrugsvand med nettryk (tilvalg) |   |

1. Vaskemaskinen er forsynet med en indbygget type AB airgap i medfør af EN 61770.  
2. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.  
3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

