

Wirówka

WH6-27



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

Mikroprocesor Compass Pro® oferuje:

- Łatwy wybór programów
- Możliwość wyboru języka
- Szybki wybór i przyciski opcji dla łatwej obsługi najczęściej używanych programów i opcji prania.
- Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu.
- Korzystając z narzędzia Laundry Program Manager, możesz edytować i tworzyć nowe programy, aby dostosować się do wymagań Twojej firmy



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość połączenia pralnice-wirówek z programem OnE Connected, który pełni funkcję asystenta osobistego pomagającego w kontroli higieny, procesu oraz przychodów



Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej¹ ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6¹ dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

- I. Programy dostępne w standardowej bibliotece wszystkich produktów, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.
- II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.

Opcje podstawowe

- Oszczędności środków piorących dzięki systemowi Efficient dosing, obu pompom perystaltycznym ED i systemowi ED Venturi
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

Podstawowe dane techniczne		WH6-27			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:9	kg/lb	27 / 60			
Pojemność bębna	litry	240			
Średnica bębna	ø mm	795			
Wirowanie	obr./min	1007			
Współczynnik „G”		450			
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	para	x			
Dane zużycia mediów w trybie „ECO 60°C” ¹	bez podgrzewania	x			
		El.		Para ²	
		Pełny wsad, 27 kg	Połowa wsadu, 12 kg ³	Pełny wsad, 27 kg	Połowa wsadu, 12 kg ³
Czas całkowity	Min.	60	57	60	57
Zużycie wody (zimna + ciepła)	litry	161+10	76+5	171+0	81+0
Zużycie energii (silnik/grzanie/ciepła woda)	kWh	0.55/3.2/0.55	0.55/1.7/0.25	0.55	0.55
Zużycie pary	kg	-	-	5.6	2.90
Wilgotność resztkowa	%	45	46	45	46

1. Temperatura wody: zimna 15°C, gorąca 65°C.

2. W zależności od ciśnienia pary.

3. Programy z AS.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-230 V 3 ~	50/60	19,1	19,8	63
	220-240 V 3 ~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	63/63
	380-400 V 3 N/3 ~	50/60	19,1	19,8	32
	380-415 V 3 N/3 ~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	32/35
	440 V 3 ~	50/60	21,0/23,0	21,7/23,7	32/32
	480 V 3 ~	60	22,8/23,0	23,5/23,7	32/32
Bez podgrzewania/ Podgrzewanie parą	208-240 V 1/1N~	50/60	1	2,6	16
	380-480 V 1 ~ ²	50/60	1	2,6	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

2. Przygotowanie do 3 ~

Przyłącze wody i pary ¹		WH6-27
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	60
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór parowy	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Dozowanie detergentów w płynie		5

Wymagania dotyczące podłoża

Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	16,8
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	5,2 ± 1,0

Poziomy hałas

Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu ²	dB(A)	83/68
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu ²	dB(A)	64/48

Ciepło wypromieniowywane

Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]	5
--	---

Dane transportowe³

Waga	netto, kg	425
Objętość transportowa	m ³	1,82

Akcesoria

Stalowa podstawa	x
Zestawy węży do wody lub pary	x
Układ zbierania strzępów tkaniny	x

- | | |
|---|---|
| 1. Panel obsługi | 7. Zimna/gorąca woda lub Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja) |
| 2. Otwór drzwiczek ø 435 mm | 8. Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub Dozowanie płynnego detergentu |
| 3. Szuflada na detergenty | 9. Spust |
| 4. Zimna/ciepła woda (Szuflada na detergenty) | 10. Dozowanie detergentów w płynie |
| 5. Zimna woda | 11. Przyłącze elektryczne |
| 6. Ciepła woda | 12. Podłączenie pary |

1. Wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.

2. Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

