


# Mesas de desmanchado

## FSU1, FSU2, FSU3



Se muestra el modelo FSU1



Se muestra el modelo FSU3

### Características y ventajas

- Mesa resistente a la corrosión para pre-desmanchado y post-desmanchado
- La pistola de desmanchado con vapor/aire elimina las manchas
- Las pistolas de desmanchado en frío se utilizan para eliminar manchas y su uso es seguro
- Pistola de secado con aire, seca el tejido

| FSU1 | FSU2 | FSU3 |
|------|------|------|
| X    | X    | X    |
| -    | -    | X    |
| X    | -    | -    |
| X    | -    | X    |

### Opciones principales

- El ventilador de succión principal simplifica la instalación
- La pistola de desmanchado con vapor/aire elimina las manchas
- La pistola de desmanchado en frío elimina las manchas y su uso es seguro
- El armario de succión mejora el entorno de trabajo
- El filtro ecológico (carbón activo) reduce los humos provenientes de disolventes en el área de trabajo
- El compresor de aire integral/opcional simplifica la instalación

| FSU1 | FSU2 | FSU3 |
|------|------|------|
| X    | X    | X    |
| X    | X    | -    |
| -    | X    | X    |
| X    | X    | X    |
| X    | X    | X    |
| X    | X    | -    |

x disponible

- no disponible

| Conexiones eléctricas           |                     | FSU1    | FSU2    | FSU3    |
|---------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| Voltaje                         |                     |         |         |         |
| 208-240V 1 AC 50/60 Hz          | kW                  | 0,25*   | 0,25*** | 0,25*** |
| 230/400-415V/3V 3N 50/60 Hz     | kW                  | 1,75**  | 1,75**  | -       |
| Conexión de vapor, aire y vacío |                     |         |         |         |
| Vapor                           | DN                  | -       | -       | 15      |
| Presión de vapor rec.           | kPa                 | -       | -       | 400-500 |
| Consumo de vapor                | kg/h                | -       | -       | 5-10    |
| Condensación                    | DN                  | -       | -       | 15      |
| Aire comprimido                 | DN                  | 6       | -       | 8       |
| Presión de aire rec.            | kPa                 | 500-700 | -       | 500     |
| Consumo de aire                 | l/min               | 100-200 | -       | 100-150 |
| Salida de vapor***              | mm                  | Ø100    | -       | Ø100    |
| Descarga del depósito           | DN                  | -       | -       | 15      |
| Vacío central                   | mm                  | -       | -       | Ø70     |
| Consumo de aire de vacío        | m³/h                | -       | -       | 150     |
| Depresión de vacío              | mm H <sub>2</sub> O | -       | -       | 140     |
| Datos de transporte             |                     |         |         |         |
|                                 | neto, kg            | 40      | 30      | 70      |
|                                 | embalado, kg        | 70      | 60      | 100     |
|                                 | en caja, kg         | 100     | 90      | 130     |
| Dimensiones en mm               |                     |         |         |         |
| A Anchura                       |                     | 1440    | 1440    | 1440    |
| B Profundidad                   |                     | 700     | 700     | 420     |
| C Altura                        |                     | 1650    | -       | -       |
| D                               |                     | 920     | 920     | 920     |
| E                               |                     | 420     | 420     | 900     |
| F                               |                     | 520     | 520     | -       |
| 1 Conexión eléctrica            |                     |         |         |         |
| 2 Conexión de vapor             |                     |         |         |         |
| 3 Condensación                  |                     |         |         |         |
| 4 Conexión de aire              |                     |         |         |         |
| 5 Salida de vapor               |                     |         |         |         |

\* Sin compresor

\*\* Con compresor

\*\*\* Con vacío

