



589732 (MCJDFAJ9AA)

\* NOT TRANSLATED \*

## Hauptmerkmale

- Die Free-Zone-Induktion bietet die Möglichkeit, mehrere Töpfe und Pfannen gleichzeitig zu verwenden, sogar solche mit kleinem Durchmesser (mindestens 7 cm), dank des Multi-Spulen-Designs, das die gesamte Oberfläche aktiv macht. Dies ist ideal für die Zubereitung von à la carte-Menüs, bei denen Flexibilität und Präzision gefragt sind.
- Die glatte Glaskeramik-Oberfläche weist nur eine geringe Temperaturerhöhung auf und lässt sich schnell und einfach reinigen, was für maximale Hygiene sorgt.
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- 360° rund laufende, stufenlose Metall-Drehknöpfe, die im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn funktionieren, für eine schnelle Auswahl und Anpassung von Parametern.
- Jede Zone wird über ein berührungsempfindliches Tastenfeld mit 7 Touch-Tasten, 4 Anzeigen und einem Drehknopf gesteuert. Jede Zone besteht aus 4 Induktionsspulen, die einzeln gesteuert oder zu Gruppen von 2, 3 oder 4 zusammengeschaltet werden können. Es kann entweder Leistung (Watt) oder Temperatur (°C) ausgewählt werden. Zusätzlich steht eine Funktion zur Verfügung, mit der drei verschiedene Konfigurationen eingestellt und gespeichert werden können.
- Leistungseinstellung von 25 bis 2000 Watt in 30 Stufen oder Temperatureinstellung von 30 bis 250 °C in Schritten von 1 °C.
- Elektronischer Sensor, unter dem Glas und unterhalb der Spulenmitte positioniert, zur präzisen Messung der Temperatur am Boden von Pfanne oder Topf
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Das Heizsystem schaltet sich automatisch ab, wenn Töpfe und Pfannen entfernt werden.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Der Griff der Schranktür ist ergonomisch gestaltet und mit einem Silikon-Softgriff versehen – für einfache Handhabung und Reinigung.

## Konstruktion

- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Selbsttragende Konstruktion.
- Alle Hauptkomponenten sind leicht von vorne zugänglich, einschließlich der Induktionsfilter.
- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Schrankabmessungen (34×72×33 cm, B×T×H) mit abgerundeten Ecken, Typ H2, und Tür zur Lagerung.
- Spritzschutz: IPX5

## Nachhaltigkeit



Genehmigung: \_\_\_\_\_


- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

- SEITENABDECKUNG FLACH "FLUSH" PNC 913689 ☐  
TL90 H800mm


### Optionales Zubehör

- |                                                                                                                                         |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Reinigungsschaber für Infrarot- und Induktionsherde                                                                                   | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene                                                                                                                    | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, rechts/links, 12,5 mm, für freistehende Aufstellung                                                                   | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 1000 mm Länge                                                                                                         | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 1000 mm Länge                                                                                                     | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                            | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                            | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                            | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Frontblende, 1000 mm Länge                                                                                                        | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für freistehende Aufstellung                                                                     | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                    | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockel, freistehend, 1000 mm Länge                                                                                                | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 90 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic (rechts) | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 90 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic (links) | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, links, bündig                                                                                                             | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, rechts, bündig                                                                                                            | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), links                                                                                                           | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts                                                                                                          | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, links, 12,5 mm, für Rücken an Rücken                                                                                  | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, rechts, 12,5 mm, für Rücken an Rücken                                                                                 | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |
| • T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)                             | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900                                                                                                       | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links                                                                           | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (12,5 mm), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts                                                                          | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, links                                                                            | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (bündig), für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts                                                                           | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung                                                 | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                         | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand, rechts, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                        | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |
| • FETTFILTER L=1000MM - THERMALINE 80/85/90                                                                                             | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Trennwand TL90 H=800mm                                                                                                                | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |

Front




Seite



EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube

oben



## Elektrisch

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Netzspannung: | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Gesamt-Watt   | 32 kW                |

## Schlüsselinformation

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Außenabmessungen, Länge:                  | 1000 mm                                  |
| Außenabmessungen, Tiefe:                  | 900 mm                                   |
| Außenabmessungen, Höhe:                   | 800 mm                                   |
| Lagerkammer-<br>Abmessungen, Länge:       | 340 mm                                   |
| Lagerkammer-<br>Abmessungen, Höhe:        | 330 mm                                   |
| Lagerkammer-<br>Abmessungen, Tiefe:       | 716 mm                                   |
| Nettogewicht:                             | 128 kg                                   |
| Configuration                             | auf Untergestell; einseitig<br>bedienbar |
| Leistung vordere Platten                  | 8 - 8 kW                                 |
| Leistung hintere Platten                  | 8 - 8 kW                                 |
| Abmessungen vordere<br>Platten            | 320x320 320x320                          |
| Abmessungen hintere<br>Platten:           | 320x320 320x320                          |
| Abmessungen<br>Induktionsplatte (Breite): | 1000 mm                                  |
| Abmessungen<br>Induktionsplatte (Tiefe):  | 900 mm                                   |

## Nachhaltigkeit

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Durschnittlicher Verbrauch | 43 Amps |
|----------------------------|---------|