

## Modulare Großküchengeräteserie Elektro-Free-Cooking-Top, einseitige Bedienung, rückseitige Aufkantung

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**589579 (MCTFFBJDAO)**

 Elektro-Free-Cooking-Top,  
 einseitige Bedienung,  
 rückseitige Aufkantung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gerätekonstruktion nach DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Glatte, elektrisch beheizte Platte aus 14 mm dickem Stahl mit einer breiten, gerundeten Reinigungszone rings um die Platte. Schnelles Aufheizen der Platte, dauernd betriebsbereit; höchste Temperatur auf der Garfläche 350°C. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchsttemperatur. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung.

IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung.

Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung, Deckplatte mit Aufkantung.

### Hauptmerkmale

- Schnelles Aufheizen der Platte und dauernde Betriebsbereitschaft.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Gerundete Vertiefungen um die Platten herum für leichte Reinigung.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Kochplatte und unteres Dichtprofil als Schutz gegen Eindringen von Schmutz.
- Oberflächentemperatur bis 350°C
- Für direktes Zubereiten auf der Platte oder in Kochgeschirren

### Konstruktion

- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Spritzschutz: IPX5
- Die Garfläche ist eine elektrische beheizte massive Platte aus 20mm Chromnickel-Molybdänstahl 1.4404.
- 2 mm dicke Platte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Selbsttragende Konstruktion.


### Optionales Zubehör

- |                                                |            |                          |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 1000 mm Länge                | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 1000 mm Länge            | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                    | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                    | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |


Genehmigung: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Frontblende, 1000 mm Länge                                                                                                                                                  | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für wandstehende Aufstellung                                                                                                               | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                                              | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockel, wandstehend, 1000 mm Länge                                                                                                                                          | PNC 912903 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockel, freistehend, 1000 mm Länge                                                                                                                                          | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Rückwand, 1000x800 mm                                                                                                                                                       | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, links, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm                                                                                                                     | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, rechts, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm                                                                                                                    | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig                                                                                                                             | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig                                                                                                                            | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Schaber für flache Platten                                                                                                                                                      | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links                                                                                                                           | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts                                                                                                                          | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U-Profil, Rücken an Rücken TL80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)                                                                                                 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900                                                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)                                                         | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |
| • Energie-Optimierer 40A                                                                                                                                                          | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung                                                                                             | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenblende, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts                                                                                          | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |
| • Befestigungsset für Zwischenböden TL80-58-90 einseitige Bedienung oder TL80 beidseitige Bedienung                                                                               | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • FETTFILTER L=1000MM - THERMALINE 80/85/90                                                                                                                                       | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • Hauptschalter 60A 10mm <sup>2</sup> NM (Montage im Werk)                                                                                                                        | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |

Front




Seite



EI = Elektroanschluss  
 EQ = Equipotentialschraube

oben



### Elektrisch

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Netzspannung: | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Gesamt-Watt   | 16 kW                |

### Schlüsselinformation

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Betriebstemperatur MIN.: | 80 °C   |
| Betriebstemperatur MAX.: | 350 °C  |
| Außenabmessungen, Länge: | 1000 mm |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 900 mm  |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 800 mm  |
| Nettogewicht:            | 192 kg  |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Konfiguration | auf Untergestell; einseitig bedienbar |
|---------------|---------------------------------------|

### Nachhaltigkeit

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Durchschnittlicher Verbrauch | 34.8 Amps |
|------------------------------|-----------|

**Optionales Zubehör**

|                                                                                                                                                                                   |            |                          |                                                                                                     |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene für Geräte mit Aufkantung                                                                                                                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • Befestigungsset für Zwischenböden TL80-58-90 einseitige Bedienung oder TL80 beidseitige Bedienung | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 1000 mm Länge                                                                                                                                                   | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • FETTFILTER L=1000MM - THERMALINE 80/85/90                                                         | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 1000 mm Länge                                                                                                                                               | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> | • Hauptschalter 60A 10mm2 NM (Montage im Werk)                                                      | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                                                       | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Klappbord                                                                                                                                                                       | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Seitenbord                                                                                                                                                                      | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Frontblende, 1000 mm Länge                                                                                                                                                  | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für wandstehende Aufstellung                                                                                                               | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                                              | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Sockel, wandstehend, 1000 mm Länge                                                                                                                                          | PNC 912903 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Sockel, freistehend, 1000 mm Länge                                                                                                                                          | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (links), ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Verbindungsschiene für Geräte mit rückseitiger Aufkantung: modular 90 (rechts), ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Rückwand, 1000x800 mm                                                                                                                                                       | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, links, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm                                                                                                                     | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, rechts, (für Geräte mit Aufkantung), 12,5 mm                                                                                                                    | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, links, bündig                                                                                                                             | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Endschiene für Geräte mit Aufkantung, rechts, bündig                                                                                                                            | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Schaber für flache Platten                                                                                                                                                      | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, links                                                                                                                           | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm) für Geräte mit Aufkantung, rechts                                                                                                                          | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • U-Profil, Rücken an Rücken TL80/85/90 für Geräte mit Aufkantung (Preis pro lfm)                                                                                                 | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • SCHIENE ZUM EINSCHWEIßEN, D=900                                                                                                                                                 | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)                                                         | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Energie-Optimierer 40A                                                                                                                                                          | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Verstärkte Seitenwand, links, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung                                                                                             | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |
| • Verstärkte Seitenblende, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Wandaufstellung, rechts                                                                                          | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                     |            |                          |