

## Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 20 | Elektro- Nudelkocher, 1-seitige Bedienung

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**588291 (MAKCFADDAO)**

 20-Liter-Elektro-  
Nudelkocher, einseitige  
Bedienung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Konstruiert nach DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase, 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. Gerät zum Garen aller Arten Nudeln, Reis, Klößen, Gemüse und Suppen. Becken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 mit automatischem Wiederfüllen mit Wasser und sensorgesteuerter Wassertemperatur. Mit eingebautem Tropfblech für die Körbe. Kompatibel mit einem automatischen Korbbhubsystem für leichtes Heben der Körbe. Mit automatischem Trockengehsschutz. Ringsum laufende hohe Kante zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz. Standby-Funktion spart Energie und erreicht schnell wieder die Höchstleistung. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

### Hauptmerkmale

- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatischer Trockengehsschutz: kein unbeabsichtigtes Überhitzen.
- Außer Nudeln können auch alle Arten Pasta, Reis, Klöße, Gemüse und Suppen in diesem Gerät zubereitet werden.
- Reinigungsfreundliches Becken mit gerundeten Ecken.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellte Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Wanne mit Aufkantung ringsum zum Vermeiden von Schmutzeindringen von der Arbeitsplatte.
- Drei Sicherheitssysteme schützen vor Überhitzung; manueller Reset ohne Werkzeug.
- Automatische Wasserfüllung mit zwei Geschwindigkeiten, über Wassersensor auf max. oder min. Volumen geregelt.
- Wassertemperatur-Regelung über elektronischen Sensor mit Temperatur-oder Leistungsstufenwahl.
- Elektronische Temperaturregelung zum Regenerieren.

### Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Wasserbecken aus Chromnickel-Molybdänstahl 1.4435 nahtlos in die Deckplatte geschweißt.
- Spritzschutz: IPX5
- Selbsttragende Konstruktion.

### Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

### Optionales Zubehör

- Verbindungsschiene PNC 912500 ☐
- CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm PNC 912508 ☐
- Portionierbord, 400 mm Länge PNC 912522 ☐

Genehmigung:


|                                                                                                                                                   |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge                                                                                                                | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                       | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                       | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Frontblende, 400 mm Länge                                                                                                                   | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm                                                                                        | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, Rücken an Rücken 1600 mm                                                                                   | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge                                                                                                           | PNC 912821 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 80 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • Verbindungsschiene: modular 80 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, links, bündig                                                                                                                       | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, rechts, bündig                                                                                                                      | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • Deckel für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                                                 | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), links                                                                                                                     | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts                                                                                                                    | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, links, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm                                                                                | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, rechts, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm                                                                               | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |
| • T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)                                       | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                              | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Energie-Optimierer 14A                                                                                                                          | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (12,5 mm), links, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                     | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, (12,5 mm), rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                    | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, bündig, links, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                        | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                       | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung                                                           | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links                                                   | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts                                                  | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |
| • FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90                                                                                                        | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Trennwand TL80 H=800mm                                                                                                                          | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                              | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • SEITENWAND FLACH TL80 H800MM                                                                                                                    | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie thermaline 80 - 20 l Elektro- Nudelkocher, 1-seitige Bedienung

Front




Seite



D = Ablauf  
EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube  
WI = Wasserzulauf

oben



### Elektrisch

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Netzspannung:  | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Anschlusswert: | 6 kW                 |
| Gesamt-Watt    | 6 kW                 |

### Schlüsselinformation

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Anzahl Becken:                        | 1                      |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 250 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:  | 330 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 400 mm                 |
| Beckeninhalt:                         | 18 lt MIN; 24.5 lt MAX |
| Außenabmessungen, Länge:              | 400 mm                 |
| Außenabmessungen, Tiefe:              | 800 mm                 |
| Außenabmessungen, Höhe:               | 800 mm                 |
| Nettogewicht:                         | 63 kg                  |

### Nachhaltigkeit

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Durschnittlicher Verbrauch | 8.7 Amps |
|----------------------------|----------|



Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - 20 l Elektro-Nudelkocher, 1-seitige Bedienung

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.07.10

**Optionales Zubehör**

|                                                                                                                                                   |            |                          |                                                                                                  |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene                                                                                                                              | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung          | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm                                                                             | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links  | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 400 mm Länge                                                                                                                    | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 400 mm Länge                                                                                                                | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • FETTFILTER L=400MM - THERMALINE 80/85/90                                                       | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                       | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | • Trennwand TL80 H=800mm                                                                         | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                       | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                             | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> | • SEITENWAND FLACH TL80 H800MM                                                                   | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Frontblende, 400 mm Länge                                                                                                                   | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm                                                                                        | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, Rücken an Rücken 1600 mm                                                                                   | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Sockel, freistehend, 400 mm Länge                                                                                                           | PNC 912821 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Verbindungsschiene: modular 80 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Verbindungsschiene: modular 80 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, links, bündig                                                                                                                       | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, rechts, bündig                                                                                                                      | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Deckel für 20-Liter-Nudelkocher                                                                                                                 | PNC 913148 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm), links                                                                                                                     | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts                                                                                                                    | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, links, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm                                                                                | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, rechts, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm                                                                               | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)                                       | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                              | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Energie-Optimierer 14A                                                                                                                          | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, (12,5 mm), links, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                     | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, (12,5 mm), rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                    | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, bündig, links, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                        | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                       | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                  |            |                          |