

**Modulare Großküchengeräteserie**  
**thermaline 80 - Mono-Supertherm-Herd,**  
**2 Zonen, ECOTOP-Beschichtung,**  
**einseitige Bedienung H800**

**Technisches Datenblatt**

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**588359 (MALDFAHDAO)**

 Mono-Supertherm-Herd, 2  
 Zonen, ECOTOP-  
 Beschichtung, einseitige  
 Bedienung

## Kurzbeschreibung

### Artikel Nr.

Konstruktion nach DIN 18860\_2, 20 mm Deckplatte mit Tropfnase und 70 mm zurückgesetzter Sockel. Innenrahmen aus 2 mm und 3 mm CNS 1.4301 für extra große Stabilität. 2 mm starke Deckplatte aus CNS 1.4301. Reinigungsfreundliche Konstruktion mit ebenen Flächen. THERMODUL-Verbindungssystem ermöglicht bündige Deckplatte bei Aufstellung nebeneinander und verhindert Eindringen von Schmutz. ECOTOP-Modell mit 14 mm dicker Flußstahl-Kochfläche mit wärmespeichernder Beschichtung. 4 separat regelbare Heizzonen mit 2 elektronischen Fühlern je Zone und 8 Leistungsstufen zur Regelung der Oberflächentemperatur. Schnelles Aufheizen des Kochfelds und dauernde Einsatzbereitschaft. Überhitzungsschutz schaltet die Energiezufuhr bei zu hoher Temperatur ab. Standby-Funktion spart Energie und heizt schnell wieder bis zur Höchstleistung auf. Metallknebel mit eingelassenem, hygienischem, „weichem“ Silikongriff für leichte Bedienung und Reinigung. IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung. Konfiguration: Freistehend, einseitige Bedienung.

## Hauptmerkmale

- 4 separat regelbare Heizzonen.
- Schnelles Aufheizen der Platte und dauernde Betriebsbereitschaft.
- Überhitzungsschutz: 1 Temperaturfühler schaltet bei Überhitzung die Stromzufuhr ab.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Gerundete Vertiefungen um die Platten herum für leichte Reinigung.
- Alle wesentlichen Komponenten sind leicht von vorn zugänglich
- Monosupertherm Modell mit 20 mm Materialstärke Kochoberfläche mit wärmespeichernder Oberfläche
- THERMODUL Anschlussystem für nahtlose Deckplatte bei Installation von Geräten nebeneinander; so kann kein Schmutz in die Funktionskomponenten eindringen, und die Geräte können für Service oder Austausch leicht abmontiert werden.
- Metallknebel mit eingebautem, hygienischem Silikongriff für leichte Handhabung und Reinigung. Das Spezialdesign der Regler schützt vor Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten in Funktionskomponenten.
- Großes, gut lesbares, digitales Display aus Dickglas, beständig gegen Hitze und Chemikalien, zur Anzeige der eingestellten Leistungsstufe. Das Display zeigt auch den EIN-/AUS-Status des Geräts und der Heizelemente an.
- Kochplatte und unteres Dichtprofil als Schutz gegen Eindringen von Schmutz.
- Zwei elektronische Fühler je Zone zum Regeln der Oberflächentemperatur und als Überhitzungsschutz.
- 8 Leistungsstufen. Temperaturbereich bis 450° C Kontakttemperatur

## Konstruktion

- 2 mm Deckplatte aus Chromnickelstahl 1.4301.
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase und 70 mm zurückgesetztem Sockel.
- Flache Oberflächenkonstruktion mit minimalen verdeckten Bereichen zur einfachen Reinigung aller Oberflächen
- Konstruktion gemäß DIN 18860\_2 mit 20 mm Tropfnase.
- Spritzschutz: IPX5
- Selbsttragende Konstruktion.

## Nachhaltigkeit

- Standby-Funktion für Energieeinsparung und

Genehmigung:



schnelles Wiederaufheizen bis zur max. Temperatur.

### Optionales Zubehör


|                                                                                                                                                   |            |                          |                                                            |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Verbindungsschiene                                                                                                                              | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • Filter = 800 mm - Thermaline 80/85/90                    | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Seitenwand, links/rechts, für freistehende Aufstellung, 12,5 mm                                                                             | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • Trennwand TL80 H=800mm                                   | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • Portionierbord, 800 mm Länge                                                                                                                    | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • Hauptschalter 60A 10mm <sup>2</sup> NM (Montage im Werk) | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • CNS-Portionierbord, 800 mm Länge                                                                                                                | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • SEITENWAND FLACH TL80 H800MM                             | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |
| • Klappbord                                                                                                                                       | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Klappbord                                                                                                                                       | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Seitenbord                                                                                                                                      | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • CNS-Frontblende, 800 mm Länge                                                                                                                   | PNC 912598 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, freistehend, 800 mm                                                                                        | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • CNS-Sockelblenden, links und rechts, Rücken an Rücken 1600 mm                                                                                   | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • CNS-Sockel, freistehend, 800 mm Länge                                                                                                           | PNC 912825 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Verbindungsschiene: modular 80 (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts), ProThermetic Standgerät (links) mit ProThermetic Kippgerät (rechts) | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Verbindungsschiene: modular 80 (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links), ProThermetic Standgerät (rechts) mit ProThermetic Kippgerät (links) | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene, links, bündig                                                                                                                       | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene, rechts, bündig                                                                                                                      | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm), links                                                                                                                     | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene (12,5 mm), rechts                                                                                                                    | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, links, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm                                                                                | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • CNS-Seitenwand, rechts, H=800, Rücken/Rücken-Aufstellung, 12,5 mm                                                                               | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • T-Profil für tl80/90, Rücken an Rücken, für Geräte ohne Aufkantung, Länge=2000 mm (werksseitig zu kürzen)                                       | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                              | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Gelochtes Bord für Wärmeschränke und Unterschränke (einseitige Bedienung TL80-85-90 und beidseitige Bedienung für TL80)                         | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Energie-Optimierer 32A                                                                                                                          | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene, (12,5 mm), links, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                     | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene, (12,5 mm), rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                    | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene, bündig, links, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                        | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Endschiene, bündig, rechts, für Rücken/Rücken-Aufstellung                                                                                       | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für freistehende Aufstellung                                                           | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, links                                                   | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Verstärkte Seitenwand, nur in Verbindung mit Seitenbord, für Rücken/Rücken-Aufstellung, rechts                                                  | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |
| • Befestigungsset für Zwischenböden                                                                                                               | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |                                                            |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - Mono-Supertherm-Herd, 2  
Zonen, ECOTOP-Beschichtung, einseitige  
Bedienung H800

Front




Seite



EI = Elektroanschluss  
EQ = Equipotentialschraube

oben



### Elektrisch

Netzspannung: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Anschlusswert: 12 kW

### Schlüsselinformation

Betriebstemperatur MIN.: 100 °C  
Betriebstemperatur MAX.: 450 °C  
Außenabmessungen, Länge: 800 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 800 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 800 mm  
Lagerkammer-Abmessungen, Länge: 580 mm  
Lagerkammer-Abmessungen, Höhe: 330 mm  
Lagerkammer-Abmessungen, Tiefe: 740 mm  
Nettogewicht: 145 kg  
Konfiguration: auf Untergestell; einseitig bedienbar  
Leistung vordere Platten: 3 - 3 kW  
Leistung hintere Platten: 3 - 3 kW  
Glühplattennutzfläche (Breite): 670 mm  
Glühplattenmaße (Tiefe): 650 mm

### Nachhaltigkeit

Durchschnittlicher Verbrauch 26 Amps



Modulare Großküchengeräteserie  
thermaline 80 - Mono-Supertherm-Herd, 2 Zonen, ECOTOP-  
Beschichtung, einseitige Bedienung H800  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.06.25