

## Sistema de café Molinillo de café con muelas para dosis individual, con una tolva de 1,4 kg

ARTÍCULO #	
MODELO #	
NOMBRE #	
SIS #	
AIA #	



600661 (E890)

Molinillo de café con muelas para dosis individual, con una tolva de 1,4 kg (grado de molienda: desde café grueso a café Turco) - negro

# Descripción

#### Artículo No.

Molinillo de café de 1,4 kg con tolva, negro. Panel frontal y bandeja de acero inoxidable. Molienda rápida, adecuada para diversos tipos de café, flujo de granos sin obstrucciones. Botón de arranque y parada separado, controles fáciles de usar.

#### Características técnicas

- Velocidad de molido del café rápida 2.5 lbs. (1.1kg) por minuto.
- Selección de molido grueso a turco.
- Tolva de pendiente pronunciada de 3 lb (1.35 kg): diseñada para un flujo del café sin bloqueo.
- Altura de bolsa grande de 8,25 "(21 cm): se adapta a todos los tamaños de bolsa.
- Muelas de corte europeas para rectificado de precisión.
- Cómo operar:-1. Gire la perilla selectora al ajuste de molienda deseado.-2. Llene la tolva con el tipo y la cantidad de café en grano deseado. Cerrar la tapa.-3. Coloque la bolsa debajo de la boquilla.-4. Presione el botón de inicio.-5. El molino se detendrá automáticamente cuando se retire la bolsa.-6. Retire la bolsa de la salida de café una vez que el café esté molido.


### Construcción

- Diseño que ahorra espacio: 18 cm de ancho.
- Acceso a todos los componentes desde la parte frontal.
- Resorte de café molido lavable.


Aprobación:







Molinillo de café con muelas para dosis individual, con una tolva de 1,4 kg
La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso





### Eléctrico

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Suministro de voltaje Hz

Potencia eléctrica max.: 0.55 kW

Info

Peso neto20 kgPeso del paquete25.68 kgAlto del paquete:813 mmAncho del paquete:318 mmFondo del paquete:610 mmVolumen del paquete0.16 m³

