

Kylrum Frysrum 243x123 -18-20°C C-kyla

Produkt # _____
Modell # _____
Namn # _____
SIS # _____
AIA # _____



102112 (CRF1224SG13N)

Frysrum 2430x1230 mm. 100 mm isolering. Centralkyla, aggregat ingår.

Kort specifikation

Pos.

Användbar volym: 6,1 m³. Panelisolering i cyklopentan (100 mm tjocklek), med insprutat polyuretanskum, CFC- och HCFC-fritt. Vägg- och innertaktytor av galvaniserat plastat stål med 120 mikron giftfri pvc-beläggning. Innergolv i halkfri, plastbelagd, galvaniserad stålplåt. Snabbpassande centreringssystem med nya fästelement gjorda av högbeständigt kompositmaterial. Rundade inre och yttre hörn. Självstängande högerhängd dörr med magnetiska dörrpackningar; handtag med lås och invändig säkerhetsöppning. C-kyla. För drift i omgivningstemperaturer upp till +43°C. Köldmedium R452a. Avfrostning genom uppvärmd gas med automatisk återförångning av avfrostningsvatten. Kontrollpanel med: PÅ/AV-brytare och digital styrning med HACCP och fellarm.

Huvudfunktioner

- Halkfritt golv.
- Rundade inre och yttre hörn. Alla kanter är rundade.
- Fast-fit centreringssystem möjliggör perfekt inriktning med panelerna. Dessa nya fästeanordningar är gjorda av högresistent kompositmaterial som garanterar perfekt grepp för alla komponenter.
- Golvytan på vilken kylrummet ska placeras ska utjämnas om det finns ojämnheter på upp till 1 cm.
- Ny vakuuminjiceringsteknik möjliggör avsevärd och bättre prestanda och högre kvalitet.
- Lufttät panelanslutning, alla panelsidor har PVC-packning skummad på plats för att säkerställa lufttät och säker montering; all annan tätning mellan panelerna på plats elimineras.
- Delvis infälld dörr som sparar utrymme.
- Nydesignat handtag komplett med lås och säkerhetsmekanism för att förhindra att dörren fastnar om den råkar låsas från utsidan.
- Temperaturkontroll med touchpanel.
- Kontrollpanelen inkluderar: På/av-ljusbrytare, invändig ljusströmbrytare, indikering som fungerar i kylrum, avfrostningsprogramindikering, temperatur- och termostatkontroll med digital display.
- Redo för OnE connectivity-anslutning.
- Beskräfta gällande europeiska säkerhets- och hygienstandarder och CE-märkning.
- Lämplig för användning upp till omgivningstemperatur (+43°C). Alla modeller använder R452 köldmedium och har ett hög/låg temperaturlarm.
- Enkel montering.
- Avfrostning genom värmeelementet och återförångning av avfrostningsvatten förkortar avfrostningstiden och begränsar uppvärmningen av kylrummet. Ett separat avlopp behövs inte.

Konstruktion

- Panelerna är klädda på insidan och utsidan med reptåligt målat galvaniserat stål, polyuretanskumisolerad, CFC- och HCFC-fri.
- När dörren öppnas stänger mikrobrytaren av kylfläkten och den invändiga belysningen slås på automatiskt.
- En separat kylvärme enhet levereras inkl. 6 m förfyllt rör.

Användargränssnitt & Datahantering

- Förberedd för Connectivity (extra tillbehör.)

Hållbarhet





- Höger dörr med gångjärn finns som standard (vänster dörr med gångjärn på begäran) och tillverkas med mjukt rundade profiler, kamlyftsgångjärn, lufttät magnetpackning och hög isolering vilket ger sänkta energi- och driftskostnader.

Övriga Tillbehör


- Dataloggare för kylrum PNC 102030 ☐
- Mikrobrytare till dörr PNC 102441 ☐
- Hyllor bestående av:
aluminiumstegar och 4 plasthyllor
för 2430x1230 mm kylrum. 2200 kg
maxvikt PNC 137100 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Kylrum Frysrum 243x123 -18-20°C C-kyla

Front



Sida



EI = Elektrisk anslutning

Elektricitet

Spänning:	220 V/1N ph/50 Hz
Effekt, max:	1.82 kW
Total watt:	1.82 kW

Viktig information

Ytermått, bredd	2630 mm
Ytermått, djup	1430 mm
Ytermått, höjd	2230 mm
Inre dimensioner (bredd):	2430 mm
Inre dimensioner (djup):	1230 mm
Inre dimensioner (höjd):	2030 mm
Nettovikt:	321 kg

[NOT TRANSLATED]

[NOT TRANSLATED]	Cable-RS485
[NOT TRANSLATED]	Modbus

Hållbarhetsdata

Effekt, min:	6.72 Amps
Köldmedium typ:	R452A
Köldmedia mängd:	1400 g



Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.

Kylrum
Frysrum 243x123 -18-20°C C-kyla

2025.09.30