

## Kringutrustning för tunneldiskmaskin Inmatningsbänk, tunneldiskmaskin, disklåda, Vänster>Höger, 1200 mm

Produkt # \_\_\_\_\_

Modell # \_\_\_\_\_

Namn # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**865405 (BHRPTB11L)**

 Inmatningsbänk,  
tunneldiskmaskin, disklåda,  
Vänster>Höger, 1200 mm

### Kort specifikation

#### Pos.

Matning från vänster till höger. Tillverkad i rostfritt stål (AISI 304). Utrustad med i höjddel justerbara ben (40x40 mm). Med stänkskydd, h 300mm och disklåda 500x400x300 mm.

### Huvudfunktioner

- Levereras i delar och är lätt att montera.
- Utformad för 500 x 500 mm diskorgar
- Bänken är tänkt att direktanslutas till tunneldiskmaskin vid inmatningssidan. Riktning vänster till höger.
- Lämplig att installeras med tunneldiskmaskin utan övriga bänkar (För att spara utrymme).


### Konstruktion

- Konstruerad i 304 AISI rostfritt stål.
- Stänkskydd ingår.
- Djupa droppfria profiler helt vikta med nedre kant för säker och enkel rengöring.
- Alla ytor är jämna och polerade.
- 40x40 mm kvadratiska rörben i AISI 304 rostfritt stål.
- Fötter i rostfritt stål 50 mm justerbara på höjden för att säkerställa att bänkarna har lutning tillbaka i diskmaskinen.
- Ska fästas i diskmaskinen och utrustas med ben i den andra änden.
- Kan utrustas med extra tillbehör: Underhylla, förspolningsdusch, silkorg och avfallsskrapa.


### Övriga Tillbehör

- 2 ben för golvmonterad förvaringshylla PNC 855296 ☐
- Avfallsskrapa PNC 855297 ☐
- Underhylla till bänk, 1200 mm PNC 865352 ☐
- Kit för fastsättning av fyrkantsben i golv PNC 865386 ☐
- Löstagbar bana, 800 mm PNC 865418 ☐
- Löstagbar bana med avskrädningshål, 800 mm PNC 865419 ☐
- Vägg / Golvmonterad förvaringshylla 1100 mm PNC 865420 ☐

Front




Sida



D = Avlopp

Topp



## Viktig information

Används ej som  
installationshandling. Begär  
separat  
installationsanvisning.

Ytermått, bredd 1200 mm

Ytermått, djup 755 mm

Ytermått, höjd 1170 mm

Nettovikt: 22 kg

Stänkskydd mått, höjd 260 mm

Kärl, dimensioner: